

# Kryo 65/65 OD



- Behälter für Kaffeebohnen 1,3 kg  
Produktion 7-9 kg / h

## Die Ergonomie in Ihrem Dienst

KRYO 65/65 OD ist mit einem Trichter aus Polycarbonat für Nahrungsmittel ausgestattet, dessen Design alle erobert, mit einem Fassungsvermögen von 1,3 kg. Er erlaubt eine sichere und einfache Befüllung mit den klassischen 1 kg-Kaffeebohnenpackungen. Außerdem ist ein Adapterkit erhältlich, dank dem Kaffeebohndosen direkt installiert werden können.

## Superfeine Mahlung und mikrometrische Präzision

KRYO 65/65 OD ist mit einer Mikrometereinstellungsvorrichtung ausgestattet, die - einmal die Mahldimension eingestellt - maximale Präzision gewährleistet. Eine Sperrvorrichtung verhindert unerwünschte Änderungen der gewählten Einstellung und demzufolge die ungewollte Rotation. Die flachen Mühlen, 100 % aus Stahl, werden der besonderen thermischen Behandlung ThermoSteel unterzogen, die eine lange Lebensdauer gewährleistet.

## Die Qualität des sofortigen Mahlens

KRYO 65 On Demand ist mit Hochleistungsmühlen mit einem Durchmesser von 64 mm ausgestattet, die eine Produktion von 3,5 g / Sekunde gewährleisten. Das Mahlen erfolgt sofort und direkt in die Filterhalterung, um ein frisches und korrekt dosiertes Produkt sicherzustellen.





## Kryo 65

<b>Dimensionen (L×T×H)</b> 220×356×575 mm	<b>Gewicht</b> 13kg
<b>Behälter für Kaffeebohnen</b> 1,3 kg	<b>Einstellbare Dosis</b> 5-10 g
<b>Produktion</b> 7-9 kg/h	<b>Durchmesser der Mühlen</b> 64 mm
<b>Spannung</b> 110V - 230V	<b>Frequenz</b> 50/60 Hz
<b>Leistung</b> 450 W	<b>Motorgeschwindigkeit</b> 1350 U/Min

## Kryo 65 OD

<b>Dimensionen (L×T×H)</b> 220×356×575 mm	<b>Gewicht</b> 13kg
<b>Behälter für Kaffeebohnen</b> 1,3 kg	<b>Motorgeschwindigkeit</b> 1350 U/Min
<b>Produktion</b> 7-9 kg/h	<b>Durchmesser der Mühlen</b> 64 mm
<b>Spannung</b> 110V - 230V	<b>Frequenz</b> 50/60 Hz
<b>Leistung</b> 450 W	

## Technische Eigenschaften Kryo 65

Halbautomatische (ST) und automatische (AT) Version  
 Verrippung: Aluminiumdruckguss  
 Mühlen aus Stahl, mit ThermoSteel behandelt  
 Kontinuierlich variierbare Mikrometereinstellung mit Sperre gegen eine unbeabsichtigte Rotation Aluminiumauslauf  
 Trichter aus Polycarbonat für Nahrungsmittel

### Materialien

Aluminium, ABS

### Farben

Schwarz

## Technische Eigenschaften Kryo 65 OD

Dosierung durch die Starttaste auf der Tastatur oder indem man den Filter einfügt  
 3 programmierbare Dosierungen: Einzel- und Doppeldosis, Custom  
 Ergonomische Multifunktion-Bedienschnittstelle  
 Verrippung: Aluminiumdruckguss  
 Mühlen aus Stahl, mit ThermoSteel behandelt  
 Kontinuierlich variierbare Mikrometereinstellung mit Sperre gegen eine unbeabsichtigte Rotation  
 Trichter aus Polycarbonat für Nahrungsmittel  
 In der Höhe einstellbare Handsfreigabel

### Materialien

Edelstahl, Aluminium, ABS

### Farben

Schwarz

Für Informationen über die Zertifikationen der verfügbaren Produkte besuchen Sie bitte die Homepage: [www.ranciliogroup.com](http://www.ranciliogroup.com)